

395 H0/3 Fontanería Juego de destornilladores Aprieta-Tuercas para equipos sanitarios, 3 piezas

Novedades y ofertas especiales Otoño/Invierno 2019/2020



GTIN: 4013288207616

N° de pieza: 05134275001

N° de artículo: 395 H0/3 Sanitär

Dimensión: 225x95x46 mm

Peso: 433 g

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82054000

- Destornillador aprieta-tuercas para tornillos de hexágono exterior, en niquelado mate
- Con vástago hueco para trabajar en varillas roscada, especialmente adecuado para montar y desmontar los grifos de los lavabos
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico
- Con indicación de la medida en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
- Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la herramienta ruede

"Destornillador aprieta-tuercas con vástago hueco de Wera. El vástago hueco sirve para atornillar en varillas roscadas ya que este vástago vacío acoge la varilla incluso pasando por la tuerca del tornillo. La combinación de los útiles de este juego es especialmente adecuada para montar y desmontar los grifos de los lavabos. El mango tipo Kraftform multicomponente permite altas velocidades de trabajo y una utilización especialmente ergonómica durante los trabajos en uniones atornilladas. Kraftform Plus: las zonas de agarre duras sirven para una mayor velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas del mango permiten una alta transmisión del par de giro. Con sistema de seguro contra el rodamiento del útil gracias al hexágono adicional que lleva para este fin. Con marcas en el mango para encontrar la herramienta más fácilmente. Para tornillos de hexágono exterior. "

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus__serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Contenido del juego:



395 H0

05029465001	1 x 10 x 90 mm
05029466001	1 x 13 x 90 mm
05029506001	1 x 7/16" x 90 mm

Destornillador de llave de vaso de vástago hueco



En todos aquellos casos en los que se trata de trabajos de atornillado en vástagos roscados, se necesita un destornillador con vástago hueco, ya que solo así el vástago roscado, por medio de la tuerca del tornillo, puede penetrar en el vástago hueco del destornillador.

Con vástago hueco



Los destornilladores 395 H0 disponen de un vástago hueco que es capaz de acoger varillas roscadas que sobresalgan de la instalación. Esto es especialmente práctico cuando se trata de montar y desmontar los grifos de los lavabos.

Kraftform



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera – en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer – desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual – ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cambio de agarre rápido



Los materiales duros que se han utilizado en la elaboración del mango, garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel se "adhiera" al mango. Las zonas rotativas duras con el mayor diámetro se desplazan por la mano como si fueran ruedas.

Gran superficie de contacto



La gran superficie de contacto – que dispone de una fricción especialmente alta con las zonas blandas – conlleva una alta transmisión del par de giro sin que el usuario sufra las tensiones en la mano causadas por los bordes del mango.

Marcación del mango



La marcación del mango con el símbolo y el tamaño de la punta, facilita la búsqueda del destornillador en la bolsa de las herramientas y en el lugar de trabajo.

Protección anti-giro



El sistema del hexagonal anti-rodadura evita molestias al prevenir que la herramienta se pierda al rodar en el lugar de trabajo. De esta forma se ahorra tiempo al no tener que buscar y recuperar los útiles durante el trabajo.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus__serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de