# FICHA TÉCNICA



### TA-PL

Denominación: TACO DE POLIPROPILENO Códigos: TACOP

Referencia: FT TACOP-es Fecha: 03/12/18 Revisión: 0 Página: 1 de 3



#### **CARACTERISTICAS**

Taco de polipropileno para uso en materiales huecos y sólidos.

Solución rápida para usos sin requerimientos de cargas.

Empleo: fijación en materiales huecos y sólidos.

#### **MATERIAL BASE**



#### 1. GAMA

| ITEM | CÓDIGO | DIMENSIONES                | FOTO | MATERIAL                       |
|------|--------|----------------------------|------|--------------------------------|
| 1    | ТАСОР  | De 5 X 21<br>hasta 14 X 55 |      | POLIPROPILENO<br>POLYPROPYLENE |

### FICHA TÉCNICA



## TA-PL

Denominación: TACO DE POLIPROPILENO Códigos: TACOP

Referencia: FT TACOP-es Fecha: 03/12/18 Revisión: 0 Página: 2 de 3


#### 2. DATOS DE INSTALACIÓN

# 2.1 TA-PL

## Taco de polipropileno



| Datos de Instalación             |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CODIGO                           |      | TACOP05 | TACOP06 | TACOP07 | TACOP08 | TACOP09 | TACOP10 | TACOP11 | TACOP12 | TACOP14 |
| ØD1: Diámetro del taco           | [mm] | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 14      |
| ØD2: Diámetro del collarín       | [mm] | 9,6     | 10,7    | 10,7    | 12,8    | 13,8    | 15      | 14,5    | 16,5    | 18      |
| L: Longitud                      | [mm] | 21      | 22      | 23      | 27      | 30      | 35      | 43      | 45      | 48      |
| Mínimo espesor del material base | [mm] | 25      | 25      | 30      | 30      | 35      | 40      | 50      | 60      | 60      |
| Profundidad mínima del taladro   | [mm] | 21      | 22      | 23      | 27      | 30      | 35      | 43      | 45      | 48      |



# FICHA TÉCNICA



TA-PL

Denominación: TACO DE POLIPROPILENO Códigos: TACOP

Referencia: FT TACOP-es Fecha: 03/12/18 Revisión: 0 Página: 3 de 3

| CARGA MAXIMA RECOMENDADA |               |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------|--|--|--|--|
| CODIGO                   | HORMIGÓN [kg] |  |  |  |  |
| TACOP05                  | 5             |  |  |  |  |
| TACOP06                  | 5             |  |  |  |  |
| TACOP07                  | 6             |  |  |  |  |
| TACOP08                  | 9             |  |  |  |  |
| TACOP09                  | 9             |  |  |  |  |
| TACOP10                  | 13            |  |  |  |  |
| TACOP11                  | 15            |  |  |  |  |
| TACOP12                  | 17            |  |  |  |  |
| TACOP14                  | 28            |  |  |  |  |