

SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + A1P3 (R)

Código SPR338 (S/M) y SPR503 (M/L), Filtros SPR341

elipse



NFC57/14

NFC House
Mellishaw Lane,
Morecambe, Lancaster LA3 3EN
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600
Fax: +44 (0)1524 847800
e-mail: elipse@gvs.com
Web site: www.gvs.com

DISTRIBUIDO POR:

3I INTERNACIONAL

Avda. Santa Cruz 36
39100 – Santa Cruz de Bezana
Cantabria (ESPAÑA)
Teléfono: +34 942 58 23 23
Fax.: +34 942 58 23 24
e-mail: 3i@3iinternacional.com

APLICACIÓN	Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus)
TIPO DE FILTRO / GRADO	A1P3 (R) Eficiencia >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo
CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO	Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido.
CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA	Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalérgico. Cuerpo de la válvula: nylon Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona Banda elástica en cabeza y cuello.
PESO	Máscara = 97.6g Filtros A1P3 = 83.4 g cada uno Máscara + filtros A1P3 = 264.4 g
DIMENSIONES	Filtro = 48.5 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho) Máscara = 97 x 128 x 140mm (en el punto más ancho)
VIDA ÚTIL	3 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso
VIDA DEL FILTRO EN USO	De acuerdo con EN 14387 (es decir, reutilizable).
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.



Gran válvula de exhalación de no-retorno



RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)			
	Inhalación		Exhalación
Caudal	30 L/min	95 L/min	160 L/min
A1P3 (R)	1.6	5.45	2.27
Max Permitido	2.2	8.2	3

FUGA AL INTERIOR %		CONTENIDO DE CO ₂	
Con Hespa+	Media	Menor de	0.10%
Una talla	0.18	Max Permitido	2
Max Permitido	2		

EFICIENCIA		TIEMPO DE GAS
HESPA+ P3®	>99.95%	EN14387 > 70 minutos

FILTROS DE RECAMBIO

Se suministran dos filtros de recambio por pack



Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006
Filtros A1P3(R) aprobados y certificados CE según EN14387:2004 + A1:2008

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.